



Membranski sušač vazduha MS6N-LDM1-1/4-P40-Z

Broj artikla: 543659

FESTO

Smanjena tačka rose, sa metalnom čašom, smer protoka sa desna na levo.

Pažnja: Za trajno besprekorno funkcionisanje uređaja bezuslovno je potrebno prefilteriranje pogonskog vazduha mikrofilterom 0,01 µm (preostale čestice < 0,1 µm, preostali sadržaj ulja < 0,1 mg/m³)!



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	6
Serija	MS
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Konstruktivna struktura	Membranski sušač
Pogonski pritisak	3 ... 12,5 bar
Normalni nazivni protok	400 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Sniženje tačke rose	20 K
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:3:2]
Temperatura medijuma	2 ... 50 °C
Temperatura okoline	2 ... 50 °C
Težina proizvoda	1,3 kg
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	1/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material bowl	Aluminijumska legura za kovanje