

Membranski sušač vazduha LDM1-3/4-D-MAXI-1000

Broj artikla: 543672


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za suvi i čisti vazduh.

Pažnja: Za trajno besprekorno funkcionisanje uređaja bezuslovno je potrebno predfilteriranje pogonskog vazduha mikrofilterom 0,01 µm (preostale čestice < 0,1 µm, preostali sadržaj ulja < 0,1 mg/m³)!

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|---|
| Veličina | Maxi |
| Serija | D |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Konstruktivna struktura | Membranski sušač |
| Pogonski pritisak | 3 ... 12,5 bar |
| Normalni nazivni protok | 1.000 l/min |
| Pogonski medijum | Air quality class 1:7:1 as per DIN ISO 8573-1 |
| Sniženje tačke rose | 17 K |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Temperatura medijuma | 2 ... 50 °C |
| Temperatura okoline | 2 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 2.350 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa priborom po izboru: |
| Pneumatski priključak 1 | G3/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G3/4 |
| Material housing | Cink |
| Material bowl | Aluminijumska legura za kovanje |