

# Ulazni modul CPX-16DE

Broj artikla: 543815

FESTO

za modularni električni terminal CPX.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok povezivanja i tehniku priključka) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	41 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	Zavisno od priključnog bloka
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress (u ugrađenom stanju)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA ojačan PC
LED prikazi	1 group diagnostics 16 channel status
Dijagnoza	Short circuit/overload per channel
Konfiguracija parametara	Input debounce time Signal extension time Behaviour after short circuit Module monitoring
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Tip. 15 mA
Broj ulaza	16
Karakteristike, ulazi	IEC1131-T2
Sklopna razina	Signal 0: $\leq 5$ V Signal 1: $\geq 11$ V
Sklopna logika, ulazi	PNP (plus sklapanje)
Vreme ulaznog odskoka	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametriše se)
Maks. ukupna struja ulaza po modulu	1,8 A
Izolacija kanal - kanal	ne
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	ne
Osiguranje (kratki spoj)	interni elektronski osigurač po modulu