


# Vertikalno napojna ploča VABF-S3-1-P1A3-G14

Broj artikla: 544434

FESTO

za ventilski blok VDMA-01/02, normalan raspored priključaka 15407-1,  
za montažu između ploče za povezivanje i ventila.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	26 mm
Zasnovano na normi	ISO 15407-1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatsko povezivanje po visini	Alternativno snabdevanje vazduhom za 1
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	1.000 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	201 g
Vrsta pričvršćenja, povezivanje po visini	na ploči za povezivanje na ploči za pojedinačni priključak
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Aluminijumski odlivak