


Razdelnik FCK-3-PK-6-N

Broj artikla: 546067

FESTO

Metalna izvedba



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	4,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 10 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	14 g
Pneumatski priključak 1	za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 6 mm sa maticom
Pneumatski priključak 2	za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 3 mm sa maticom
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje