



Regulaciona ploča VABF-S2-1-R5C2-C-10

Broj dela: 546092

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|--|
| Ugradna širina | 42 mm |
| Na osnovu standarda | ISO 5599-2 |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Pneumatsko međupovezivanje po visini | Regulator pritiska za 2 i 4 reverzibilni |
| Funkcija regulatora | Izlazni pritisak, konstantan sa sekundarnim odzračivanjem |
| Dodatni izbor manometra | moгуće |
| Opseg regulisanja pritiska | 0.05 MPa...1 MPa 0.5 bar...10 bar 7.25 psi...145 psi |
| Ulazni pritisak 1 | 0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 0 - bez izloženosti koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vrsta zaštite | IP65 NEMA 4 |
| Temperatura okruženja | -5 °C...50 °C |
| Težina proizvoda | 920 g |
| Vrsta pričvršćivanja međupovezivanja po visini | na podnožnoj ploči baterije ventila na pojedinačnu ventilsku bazu |
| Priključak manometra | sa stezaljkom za držanje |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal operativnog dela | PA |
| Materijal kućišta regulatora | Aluminijum liven pod pritiskom |