


Modul zadate veličine MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Broj artikla: 546224

FESTO

za proporcionalnu tehniku.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prikaz aktivne zadate vrednosti	LED žuti
Indikacija pogonske spremnosti	LED zeleni
Područje pogonskog napona DC	20 ... 30 V
Ulazni otpor eksternog ulaza zadate vrednosti	tip 100 kilooma
Ulazni otpor, ulaz zadate vrednosti	3 kOhm
podesivi izlazni napon	0 ... 10 V
Primljena snaga kod 24 V DC	1,5 W
Maks. izlazna struja	27 mA
Preostala talasnost	10 %
Napon eksternog ulaza zadate vrednosti	0 ... 10 V
Napon podešene zadate vrednosti	10 ... 10,6 V
Struja podešene zadate vrednosti	6 ... 6,36 mA
Potenciometar eksternog ulaza zadate vrednosti	2,5 ... 10 kOhm
Dozvola	C-Tick
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	80 g
Presek priključka	2,5 mm ²
Električni priključak	Vijčana stezaljka
Vrsta pričvršćenja	sa H - profilom