


Ploča regulatora VABF-S4-1-R7C2-C-6

Broj artikla: 546249

FESTO

za ventilski blok VTSA i VTSA-F, standardni raspored priključaka prema 15407-2, do maks. 6 bara.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	26 mm
Zasnovano na normi	ISO 15407-2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Naknadni izbor manometra	moгуće
Operating pressure MPa	0,6 MPa
Pogonski pritisak	6 bar
Područje regulacije pritiska Mpa	0,05 ... 0,6 MPa
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 6 bar
Područje regulacije pritiska psi	7,25 ... 87 psi
Ulazni pritisak 1	0,5 ... 10 bar
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Medijum upravljanja	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	448 g
Priključak manometra	sa štipaljkom za držanje
Material control panel	PA
Material regulator housing	Aluminijumski odlivak