

Osnovni ventil LF-D-MIDI-A-U


Broj artikla: 546423

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča. Finoća filtera 40 µm, sa zaštitnom šoljom i automatskim ispuštom kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Midi
Serija	D
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	40 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim odvajačem
Maks. količina kondenzata	1,462 oz(l)
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Pogonski pritisak	28 ... 180 Psi
Normalni nazivni protok	94,5 cfm
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	14 ... 140 °F
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	41 ... 140 °F
Temperatura okoline	41 ... 140 °F
Težina proizvoda	24,5 oz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa ugaonikom za montažu po izboru:
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Materijal filter	PE
Materijal housing	Cink
Materijal bowl	PC