

# Osnovni ventil LOE-D-MINI-U



Broj artikla: 546431

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Bez navojnih priključnih ploča sa FRB navojnim vijkom sa metalnom zaštitnom šoljom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Mini
Serija	D
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Konstruktivna struktura	Proporcionalni standardni zaujivač maglom
Maks. količina punjenja uljem	1,53 oz(l)
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Pogonski pritisak	0 ... 240 Psi
Normalni nazivni protok	45,5 cfm
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	14 ... 140 °F
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	14 ... 140 °F
Temperatura okoline	14 ... 140 °F
Težina proizvoda	9,45 oz
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Materijal - napomena	RoHS komfornost