

Osnovni ventil LR-D-MAXI


Broj artikla: 546436

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Maxi
Serijski broj	D
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Konstruktivna struktura	predupravljeni klipni regulator
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Manometar	Prepared for G1/4
Pogonski pritisak	0 ... 16 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	11.500 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova sa priborom
Materijal - napomena	RoHS komformnost