

Osnovni ventil LR-D-7-MINI


Broj artikla: 546452

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Mini
Serijska	D
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	direktno upravljani membranski regulacioni ventil
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa predpritiskom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem
Manometar	Prepared for G1/8
Pogonski pritisak	13,8 ... 240 Psi
Područje regulacije pritiska	6,9 ... 105 Psi
Maks. histerezis pritiska	3 Psi
Normalni nazivni protok	35 cfm
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	14 ... 140 °F
Temperatura okoline	14 ... 140 °F
Težina proizvoda	12,25 oz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova sa priborom
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material housing	Cink