


Osnovni ventil LFR-D-5M-MINI-A

Broj dela: 546455

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Mini
Serija	D
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	5 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Dizajn	Regulator filtera bez manometra
Maks. količina kondenzata	0,748 fl oz (US)
Zaštita posude	Metalna zaštitna posuda
Indikator pritiska	pripremljeno za G1/8
Radni pritisak	28 psi...180 psi
Opseg regulisanja pritiska	6,9 psi...180 psi
Maks. histereza pritiska	3 psi
Normalni nominalni protok	22,8 cfm
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-14 °C...140 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medija	41 °F...140 °F
Temperatura okruženja	41 °F...140 °F
Težina proizvoda	12940 oz
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja voda sa priborom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC