

Osnovni ventil

LF-D-5M-MIDI-A-U

Broj artikla: 546460

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča sa FRB navojnim vijkom. Finoća filtera 5 µm, sa zaštitnom šoljom i automatskim ispustom kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Midi
Seriya	D
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	5 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim odvajanjem
Maks. količina kondenzata	1,462 oz(l)
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Pogonski pritisak	28 ... 180 Psi
Normalni nazivni protok	56 cfm
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	14 ... 140 °F
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	41 ... 140 °F
Temperatura okoline	41 ... 140 °F
Težina proizvoda	24,5 oz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material filter	PE
Material housing	Cink
Material bowl	PC