



# Osnovni ventil LFR-D-7-MIDI

Broj artikla: 546463

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Maksimalni izlazni pritisak 7 bara, bez manometra, finoća filtera 40 µ.  
Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost  |
|--|---|
| Veličina                               | Midi  |
| Seriya                                 | D   |
| Osiguranje aktiviranja                 | Okretno dugme sa blokadom   |
| Položaj ugradnje                       | vertikalno +/- 5°   |
| Finoća filtera                         | 40 µm   |
| Ispust kondenzata                      | ručno rotacioni   |
| Konstruktivna struktura                | Filter-regulator sa manometrom                                      |
| Maks. količina kondenzata              | 1,462 oz(l)   |
| Zaštita od ljuštenja                   | Metalna zaštitna korpa  |
| Manometar                              | Prepared for G1/4   |
| Pogonski pritisak                      | 13,8 ... 240 Psi  |
| Područje regulacije pritiska           | 6,9 ... 105 Psi   |
| Maks. histerezis pritiska              | 3 Psi   |
| Normalni nazivni protok                | 73,5 cfm  |
| Pogonski medijum                       | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inertni gasovi |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)                |
| Klasa korozione otpornosti KBK         | 2 - Moderate corrosion stress                                       |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ležaja                     | 14 ... 140 °F   |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu        | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma                   | 14 ... 140 °F   |
| Temperatura okoline                    | 14 ... 140 °F   |
| Težina proizvoda                       | 31,5 oz   |
| Vrsta pričvršćenja                     | Ugradnja vodova<br>sa priborom<br>po izboru:                        |
| Materijal - napomena                   | RoHS komfornost   |
| Material housing                       | Cink  |
| Material bowl                          | PC  |