

Osnovni ventil LR-D-7-MAXI

Broj artikla: 546465

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Maxi
Seriya	D
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	predupravljeni klipni regulator
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odražavanjem
Manometar	Prepared for G1/4
Pogonski pritisak	0 ... 240 Psi
Područje regulacije pritiska	6,9 ... 105 Psi
Maks. histerezis pritiska	6 Psi
Normalni nazivni protok	374,5 cfm
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	14 ... 140 °F
Temperatura okoline	14 ... 140 °F
Težina proizvoda	38,5 oz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova sa priborom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	Cink