

Priključna baza PBL-1-D-MAXI-R

Broj dela: 546510

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---------------------------------|
| Veličina konstrukcije | Maxi |
| Serija | D |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 180 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal priključne ploče | Cink liven pod pritiskom |
| Materijal zaptivnog prstena | NBR |
| Materijal vijaka | Čelik |