

Priključna baza PBL-1/4-D-MIDI-R-NPT:RE

Broj dela: 546537

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Midi
Serija	D
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	145 g
Pneumatski priključak 1	NPT1/4-18
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Cink liven pod pritiskom
Materijal zaptivnog prstena	NBR
Materijal vijaka	Čelik