

Viljuškasta glava SG-UNF1/2"-20-B

Broj artikla: 546545

FESTO

sa šestougaonom maticom, za oscilirajuće pričvršćenje cilindra (na strani klipnjače)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	UNF1/2-20
Zasnovano na normi	DIN 71752 ISO 8140
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	5,824 oz
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material mounting pin	Čelik pocinkovano
Material clevis	Čelik pocinkovano
Material nut	Čelik pocinkovano