

Dvostruki nipl E-G3/4-3/4NPT

Broj artikla: 546549

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Sa 2 zaptivna prstena.](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	17,9 mm
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 1	60 Nm
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 2	32 Nm
Nazivni moment pritezanja	45 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	164,88 g
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	3/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS komformnost