


Adapter AD-G3/4-3/4NPT-I

Broj artikla: 546550

FESTO

jedna strana sa unutrašnjim, druga sa spoljašnjim navojem.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	18,3 mm
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 1	60 Nm
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 2	32 Nm
Nazivni moment pritezanja	45 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	195,64 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G3/4
Pneumatski priključak 2	Female thread 3/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	PVC
Material housing	Čelik, pocinkovan