


Razdelnik FR-8-1/4-BR

Broj artikla: 546750

FESTO

Za raspodelu kompresovanog vazduha.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	11,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 16 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Broj izlaza	8
Broj dovodnih kablova	1
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/4
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje