


# Ploča regulatora VABF-S3-1-R6C2-C-10

Broj artikla: 546789

FESTO

za ventilski blok VDMA-01/02, normalna slika priključka 15407-1, do 10 bara.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	26 mm
Zasnovano na normi	ISO 15407-1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatsko povezivanje po visini	Pressure regulator for 2 reversible
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Naknadni izbor manometra	moгуće
Područje regulacije pritiska Mpa	0,05 ... 0,85 MPa
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 8,5 bar
Područje regulacije pritiska psi	7,25 ... 123,25 psi
Ulazni pritisak 1	0,5 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	305 g
Vrsta pričvršćenja, povezivanje po visini	na ploči za povezivanje na ploči za pojedinačni priključak
Priključak manometra	sa štupaljkom za držanje
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material control panel	PA
Material regulator housing	Aluminijumski odlivak