



# Ploča regulatora VABF-S1-1-R1C2-C-10

Broj artikla: 546818

FESTO

za ventilski blok VTSA, standardni raspored priključaka prema 5599-1,  
do maks. 10 bara.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	42 mm
Zasnovano na normi	ISO 5599-1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatsko povezivanje po visini	Regulator pritiska za 1
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Naknadni izbor manometra	moгуće
Područje regulacije pritiska Mpa	0,05 ... 1 MPa
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 10 bar
Područje regulacije pritiska psi	7,25 ... 145 psi
Ulazni pritisak 1	0,5 ... 10 bar
Supply pressure 1 MPa	0,05 ... 1 MPa
Supply pressure 1 psi	7,25 ... 145 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	640 g
Vrsta pričvršćenja, povezivanje po visini	na ploči za povezivanje na ploči za pojedinačni priključak
Priključak manometra	sa štípaljkom za držanje
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material control panel	PA
Material regulator housing	Aluminijumski odlivak