


# Ploča regulatora VABF-S3

Broj artikla: 546837

FESTO

za ventilski blok VDMA-01/02, standardni raspored priključaka prema ISO 15407-1.



## Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

| Svojtvo                                   | Vrednost   |
|---|--|
| Zasnovano na normi                        | ISO 15407-1  |
| Položaj ugradnje                          | proizvoljno  |
| Funkcija kontrolera                       | Izlazni pritisak konstantan<br>sa sekundarnim odzračivanjem                  |
| Naknadni izbor manometra                  | moгуće   |
| Ulazni pritisak 1                         | 0,5 ... 10 bar   |
| Pogonski medijum                          | filterirani kompresovani vazduh, finoća filtera 40 µm, zauljen ili nezauljen |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja    | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)                         |
| Klasa korozione otpornosti KBK            | 0 - No corrosion stress  |
| PWIS conformity                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Mehanička zaštita                         | IP65<br>NEMA 4   |
| Temperatura okoline                       | -5 ... 50 °C   |
| Vrsta pričvršćenja, povezivanje po visini | na ploči za povezivanje<br>na ploči za pojedinačni priključak                |
| Priključak manometra                      | sa štikaljkom za držanje   |
| Materijal - napomena                      | RoHS komfornost  |
| Material control panel                    | PA   |
| Material regulator housing                | Aluminijumski odlivak  |