


Vakuumski filter VAF-DB-1/4

Broj dela: 547261

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	vertikalno
Finoća filtera	80 µm
Radni pritisak	-0.95 bar...0 bar
Napomena o radnom pritisku	Primena samo u otvorenim vakuumskim sistemima
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja	8.7 Nm
Težina proizvoda	71 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa zidnim/površinskim nosačem
Pneumatski priključak	G1/4
Vakuumski priključak	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal filtera	PE
Materijal kućišta	PP-ojačano
Materijal omotača	PA
Ispravnost impulsa izbacivanja	7 bar