



Brzoispusni ventil VBQF-D-G14-E

Broj artikla: 548003

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Brzo odzračivanje
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Vrsta pričvršćenja	navojno
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	1.500 l/min
Standard flow rate exhaust 0.6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	2.500 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	960 l/min
Pogonski pritisak	0,5 ... 10 bar
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Material housing	Aluminijumski odlivak Cink
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nazivni prečnik	7 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroom class	ISO class 4
Temperatura medijuma	-20 ... 80 °C
Težina proizvoda	253 g
Pneumatski priključak 3	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR