


Amortizer DYSC-5-5-Y1F

Broj dela: 548011

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--------------------------------------|
| Veličina konstrukcije | 5 |
| Hod | 5 mm |
| Prigušenje | samopodešavajući |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Prepoznavanje položaja | bez |
| Maks. brzina udara | 2 m/s |
| Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi | 0.2 s |
| Vreme vraćanja u prethodni položaj pri min. temperaturi u okruženju | 1 s |
| Funkcija | sa jednostrukim dejstvom potiskujući |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okruženja | -10 °C...80 °C |
| Dužina prigušivanja | 5 mm |
| Maks. pričvrsna sila | 200 N |
| Maks. potrošnja energije po hodu | 1 J |
| Maks. potrošnja energije po satu | 8000 J |
| Maks. preostala energija | 0.01 J |
| Sila vraćanja u prethodni položaj | 0.9 N |
| Min. sila umetanja | 7.5 N |
| Težina proizvoda | 9 g |
| Opseg mase | 1.5 kg |
| Vrsta pričvršćenja | sa osiguravajućom navrtkom |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Radni materijal zaptivki | NBR |
| Materijal kućišta | visokolegirani čelik |
| Materijal klipnjače | visokolegirani čelik |