

Amortizer DYEF-M10-Y1F

Broj artikla: 548374

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	M10
Hod	3,7 mm
Prigušivanje	Pneumatsko prigušenje sa metalnim fiksnim graničnikom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. udarna brzina	0,8 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Dužina prigušivanja	3,7 mm
Maks. primljena energija po hodu	0,06 J
Težina proizvoda	19,7 g
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik