

Okrugli cilindar DSNU-1 5/8"- -PPV-S2

Broj artikla: 548507


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

FESTO

zasnovano na DIN ISO 6431, sa podesivim prigušenjem krajnjih položaja. Različite mogućnosti pričvršćenja, sa i bez dodatnih elemenata za pričvršćenje.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

Prikaz primera



Tehnički podaci

Svojtvo	Vrednost
Hod	0,04 ... 20 "
Prečnik klipa	1 5/8"
Navoj klipnjače	1/2-20 UNF-2A
Zasnovano na normi	ISO 6431
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Kraj klipnjače	Spoljašnji navoj
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	Prolazna klipnjača
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-4 ... 176 °F
Energija naleta u krajnjim položajima	0,5163 ft-lbf
Dužina prigušivanja	0,71 "
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	126,66 lbf
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	150,58 lbf
Pokretna masa kod hoda 0 mm	8,113 oz
Dodatna težine po 10 mm hoda	0,564 oz
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Pneumatski priključak	1/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material cover	Aluminijumska legura za kovanje
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerđajući
Material cylinder barrel	visokolegirani čelik, nerđajući