


Poklopac CPX-M-AK-M

Broj dela: 548754

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	11,5 mm
Visina	13 mm
Dužina	49 mm
Težina proizvoda	15 g
Vrsta zaštite	IP65 IP67 u montiranom stanju prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
Materijal vijaka	Čelik pocinkovano
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal poklopca	Aluminijum liven pod pritiskom
Relativna vlažnost vazduha	5%–90% nekondenzujući