

Kabl SBOA-K20CP-SUP

Broj artikla: 548824

FESTO

za sisteme kompakt-kamere SBOI-Q-... i SBOC-Q-...



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa zatvorenim cevi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Električni priključak	Utikač ravni / utičnica ravna / utičnica ravna
Područje pogonskog napona DC	≤ 60 V
Dužina kabela	2 m
Svojstvo kabela	prikladno za energetski lanac
Prečnik kabela	5,5 mm
Struktura kabela	2x0,24+2x0,34+0,49
Mehanička zaštita	IP65 IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 80 °C
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Material cable sheath	PUR
Boja izolacije	svetlo sivo
Material housing	Aluminijumski odlivak Mesing PUR Niklovano
Material electrical contact	Bronza / Mesing pozlačeno