


Kontroler krajnjih položaja CPX-CMPX-C-1-H1

Broj artikla: 548931

FESTO

za modularni električni terminal CPX.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Dijagnoza	Module-oriented diagnostics Via local 7-segment display
Maks. broj modula	10
Prikaz	Sedmosegmentni displej
Kontrolni elementi	3 tastera
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Područje napona tereta DC	20 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Nazivni napon DC	24 V
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona	80 mA
Dozvoljena struja opterećenja	2,5 A
Trajna otpornost na udarce prema DIN/IEC 68 deo 2-29	ispitano prema stepenu oštine 2
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Relativna vlažnost vazduha	5 - 95 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Otpornost na vibracije prema DIN/IEC 68 deo 2-6	ispitano prema stepenu oštine 2
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	140 g
Osovina po snopu	1
Broj osnih odvojaka	1
Električni priključak interface upravljanja	Utičnica M9 5-polno
Dužina kabla	≤ 30 m
Upravljački interface	digitalno CAN bus sa Festo protokolom Završni otpor integrisan
Material housing	PA ojačan