


# Osni kontroler CPX-CMAX-C1-1

Broj artikla: 548932

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Vrste pogona	Način zapisivanja Direktni pogon
Dijagnoza	Module-oriented diagnostics Via local 7-segment display
Maks. broj modula	8
Funkcija regulatora	Regulisanje sile
Prikaz	Sedmosegmentni displej
Prikazi statusa	Power Load Display/Error Axix X MC Axis X Status modula
Osiguranje (kratki spoj)	Internal electronic fuse for operating voltage interni elektronski osigurač, napon tereta
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Područje napona tereta DC	20 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Nazivni napon DC	24 V
Premošćenje kvara mreže	10 ms
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona	200 mA
Dozvoljena struja opterećenja	2,5 A
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Relativna vlažnost vazduha	5 - 95 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	240 g
Osovina po snopu	1
Broj osnih odvojaka	1
Maks. dužina voda	30 m
Električni priključak interface upravljanja	Utičnica M9 5-polno
Upravljački interface	digitalno CAN bus sa Festo protokolom Završni otpor integrisan
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PA ojačan