

Električni interfejs VABE-S6-1LF-C-A8-E

Broj dela: 549043

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Interfejs sabirnice polja	Utičnica, M12x1, 4-polna Utikač, M12x1, 4-polni
Maksimalni broj kalemova ventila	8
Broj slave elemenata po uređaju	2
Maks. broj izlaza	8
Maks. broj ulaza	8
Nominalni radni napon DC	24 V
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi o niskom naponu
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	850 g
Električno upravljanje	Sabirnica polja
Električni priključak	preko CPX
Područje adresiranja	1 ... 31 (0) Podešavanje preko AS interfejs adresiranja uređaja
Galvansko razdvajanje interfejsa sabirnice polja	Opto povezivač
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR PUR
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom PA