



Pojačavač pritiska DPA-63-D

Broj artikla: 549397

FESTO

za postizanje viših pritisaka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik klipa	63 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Pojačavač pritiska sa dvostrukim klipom
Manometar	Prepared for G1/8
Izlazni pritisak 2	4 ... 16 bar
Pogonski pritisak	2 ... 8 bar
Područje regulacije pritiska	4 ... 16 bar
Ulazni pritisak 1	2 ... 8 bar
Pogonski medijum	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	6.000 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/8
Materijal - napomena	RoHS komformnost