


Pojačavač pritiska DPA-63-10-A

Broj artikla: 549399

FESTO

za postizanje viših pritisaka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik klipa	63 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Pojačavač pritiska sa dvostrukim klipom sa elektromagnetnim klipom
Manometar	Prepared for G1/8
Izlazni pritisak 2	4 ... 10 bar
Pogonski pritisak	2 ... 8 bar
Područje regulacije pritiska	4 ... 10 bar
Ulazni pritisak 1	2 ... 8 bar
Note on pressure regulation range	If the controller spring is tensioned to the maximum, the maximum output pressure can be exceeded by 40%.
Pogonski medijum	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	6.000 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost