



Pojačavač pritiska DPA-100-10-A

Broj dela: 549401

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prečnik klipa	100 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Pretvarač pritiska sa dva klipa sa magnetnim klipom
Indikator pritiska	G1/4 pripremljeno
Izlazni pritisak 2	4 bar...10 bar
Radni pritisak	2 bar...8 bar
Opseg regulisanja pritiska	4 bar...10 bar
Ulazni pritisak 1	2 bar...8 bar
Napomena o opsegu regulisanja pritiska	Kod maksimalno zategnutih poluga regulatora može se prekoračiti maksimalni izlazni pritisak za 40 %.
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	5 °C...60 °C
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	13000 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak: 2	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1/2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen