


# Prenosnik EMGA-60-P-G5-SST-57

Broj artikla: 549431

★ Kernprogramm

Suitable for stepper motors.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina prirubnice prenosnika	60 mm
Veličina prirubnice motora	57 mm
Zazor zakretanja	0,17 deg
Vrsta pogona	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos prenosnika	5:1
Maks. brzina obrtanja pogona	13.000 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	22 Nm
Moment inercije prenosnika	0,078 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izlazni obrtni moment	35,2 Nm
Maks. stepen delovanja	98 %
Krutost na zakretanje	2,3 Nm/arcmin
Težina proizvoda	900 g
Prenosnik interface - gonjena strana	60G 57A
Materijal - napomena	RoHS komfornost