

Priključna letva VABM-C7-12W-G18-10

Broj artikla: 549656

FESTO

Za magnetni ventil VOVG, sa eksternim upravljačkim pomoćnim vazduhom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Maks. broj ventilskih mesta	10
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda	242 g
Priključak, upravljački vazduh 12	M3
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	M7
Pneumatski priključak 3	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje