


# Elektromagnetni kalem MD-2-230VAC-PA

Broj artikla: 549905

FESTO

za naizmjenični napon, bez utičnice.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Trajanje uključenosti	100 %
Faktor snage cos (Ø)	0,7
Parametri kalema	230 V AC: 50/60 Hz, vršna snaga 14,5 VA, snaga držanja 10,5 VA
Dozvoljena kolebanja frekvencije	+/- 10 %
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 50 °C
Maks. pritezni moment za priključak	0,5 Nm
Težina proizvoda	110 g
Električni priključak	prema DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	Sa narezanom maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material solenoid coil	Duroplast Bakar Čelik
Material winding	Bakar