

Elektromagnetna zavojnica MH-2-230VAC-PA

Broj dela: 549908

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prikaz uklopnog položaja	ne
Min. vreme pritezanja	12 ms
Trajanje uključivanja	100%
Faktor učinka $\cos \{\phi\}$	0.7
Karakteristične vrednosti za kaleme	230 V AC: 14,0 VA
Dozvoljene oscilacije u frekvenciji	+/- 10 %
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP65
Napomena o vrsti zaštite	IP00 bez utičnice uređaja
Temperatura okruženja	-20 °C...50 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja priključka	2 Nm
Težina proizvoda	150 g
Električni priključak	prema standardu DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Materijal elektromagnetne zavojnice	Duroplast Bakar Čelik
Materijal kalema	Bakar