


Izlazni modul CPX-8DA-H

Broj dela: 550204

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija Š x D x V	(uklj. međublok i priključnu tehniku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	48 g
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Vrsta zaštite	u zavisnosti od priključnog bloka
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal kućišta	PA-ojačan PC
LED prikazi	1 zbirna dijagnostika 8 Dijagnostika kanala 8 statusa kanala
Dijagnostika	Kratak spoj/preopterećenje po kanalu Prenizak napon izlaza
Broj izlaza	8
Parametrizacija	Failsafe za svaki kanal Forsiranje po kanalu Idle režim za svaki kanal Ponašanje nakon kratkog spoja Nazor modula
Opseg radnog pritiska DC	18 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona	Tip. 34 mA
Karakteristika izlaza	Oslanjajući se na IEC1131-T2
Logika isključivanja izlaza	PNP (plus prebacivanje)
Maks. sabirna struja na izlazima po modulu	8,4 A
Maks. napajanje strujom po kanalu	2,1 A (50 W opterećenje sijalice), po paru kanala
Razdvajanje potencijala kanal - kanal	ne
Razdvajanje potencijala kanal - interni bus	Da, kod korišćenja međunapajanja
Osigurač (kratak spoj)	interni elektronski osigurač po kanalu dodatni topljivi osigurač