Utičnica sa kablom
KMYZ-4-5,0-B-EX

Broj dela: 550482

Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Maritime klastiikacija	vidi sertifikat
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnentnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M2
Ugradni položaj	proizvoljno
Težina proizvoda	62.5 g
Električni priključak	Dozna, pod uglom Kabl četverougaona konstrukcija MSZB
Opseg radnog pritiska DC	3 V...36 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40 °C	1 A
Otpornost na udarni napon	900 V
Priključak zaštitnog voda	ne postoji
Dužina kabla	5 m
Karakteristika voda	Standardno
Struktura kabla	2 x 0,35 mm²
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal plašta kabla	PVC
Materijal kućišta	PA
Materijal utičnih kontakata	Bronza