


Blok podnožja CPE10-3/2-PRS-1/4-7-NPT

Broj artikla: 550606

FESTO

za ventile CPE.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	16 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mesta	7
Maks. broj pritisnih zona	2
Burst pressure	5 MPa
Pritisak pucanja	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	23 ... 122 °F
Temperatura okoline	23 ... 122 °F
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,9 ft-lbf
Težina proizvoda	10,85 oz
Način pričvršćenja, priključni blok	sa prolaznim otvorom
Vrsta pričvršćenja ventila	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 3	1/4 NPT
Pneumatski priključak 5	1/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje