


# Pneumatika - interface

## VABA-S6-1-X2

Broj artikla: 550663

FESTO

Za ventilski blok VTSA i VTSA-F, služi kao adapter između paralelnog povezivanja u bloku i serijskog povezivanja CPX.



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Priključak ventilskih blokova	Tip 44, VTSA
Dijagnoza	Podnapon, ventili
Maks. broj ventilskih mesta	16 kod bistabilnih ventila 32 kod monostabilnih ventila
LED prikazi	1 group diagnostics Channel status on valves
Konfiguracija parametara	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Module monitoring
Osiguranje (kratki spoj)	interni elektronski osigurač po ventilskom izlazu
Područje pogonskog napona DC	21,6 ... 26,4 V
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Tipično 15 mA (snabdevanje pogonskim naponom elektronika) Tipično 50 mA (snabdevanje naponom tereta ventila)
Maks. Napajanje po kanalu	0,2 A
Maks. ukupna struja po modulu	4 A
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	Da, kod dodatnog napajanja
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	590 g
Električno aktiviranje	Fieldbus
Električni priključak	preko CPX
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover	PA
Material housing	Aluminijumski odlivak