

Plastično crevo PEN-8X1,25-SW-400

Broj dela: 551440

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	8 mm
radijus skretanja od značaja za protok	35 mm
Unutrašnji prečnik	5.7 mm
Min. radijus skretanja	22.5 mm
Karakteristike creva	pogodno za energetske lance
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napomena o radnom pritisku	Voda: maks. 0,6 MPa na 0 °C – 50 °C
Dozvola	TÜV
Institucija koja izdaje sertifikat	B 013277 0506 00
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda (tečna, bez leda)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Klasa za čiste sobe	Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1
Temperatura okruženja	-30 °C...60 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.02327 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 8 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 6 mm sa zatvarajućom navrtkom za unutrašnji utični nastavak unutrašnji Ø 6 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Šoru	D 52 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	PE