

Plastično crevo PEN-10X1,5-SW-300

Broj dela: 551441

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|--|
| Spoljašni prečnik | 10 mm |
| radijus skretanja od značaja za protok | 40 mm |
| Unutrašnji prečnik | 7 mm |
| Min. radijus skretanja | 23.5 mm |
| Karakteristike creva | pogodno za energetske lance |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Napomena o radnom pritisku | Voda: maks. 0,6 MPa na 0 °C – 50 °C |
| Dozvola | TÜV |
| Institucija koja izdaje sertifikat | B 013277 0506 00 |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda (tečna, bez leda) |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Klasa za čiste sobe | Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1 |
| Temperatura okruženja | -30 °C...60 °C |
| Težina proizvoda prema dužini | 0.03766 kg/m |
| Pneumatski priključak | za utični priključak, spoljašnji Ø 10 mm |
| Boja | crno |
| Tvrdoća po Šoru | D 52 +/-3 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal creva | PE |