

# Plastično crevo PEN-4X0,75-SI

Broj artikla: 551462

FESTO

Standardna O.D creva, za QS-utične priključke, CN- i CK-navojni priključci, polietilen (nije dozvoljeno kod proizvodnje hrane).



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	4 mm
Radius savijanja, merodavan za protok	20 mm
Unutrašnji prečnik	2,7 mm
Min. radius savijanja	10 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Napomena za pogonski pritisak	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Dozvola	TÜV
Mesto izdavanja sertifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Cleanroom class	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Temperatura okoline	-30 ... 60 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,00643 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 4 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 3 mm sa maticom for barbed connector internal diameter 3 mm
Boja	srebrno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material tubing	PE