

# Plastično crevo PEN-6X1-RT

Broj artikla: 551475

FESTO

Standardna O.D creva, za QS-utične priključke, CN- i CK-navojni priključci, polietilen (nije dozvoljeno kod proizvodnje hrane).



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                 | Vrednost   |
|--|--|
| Spoljašnji prečnik                       | 6 mm   |
| Radius savijanja, merodavan za protok    | 26 mm  |
| Unutrašnji prečnik                       | 4 mm   |
| Min. radius savijanja                    | 13,5 mm  |
| Tubing characteristics                   | Suitable for energy chains   |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1 MPa   |
| Pogonski pritisak zavisao od temperature | -0,95 ... 10 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 145 psi  |
| Napomena za pogonski pritisak            | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C   |
| Dozvola                                  | TÜV  |
| Mesto izdavanja sertifikata              | B 013277 0506 00   |
| Pogonski medijum                         | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice)   |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L   |
| Cleanroom class                          | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Temperatura okoline                      | -30 ... 60 °C  |
| Težina proizvoda prema dužini            | 0,01477 kg/m   |
| Pneumatski priključak                    | For push-in connector outside diameter 6 mm<br>za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 4 mm sa maticom<br>for barbed connector internal diameter 4 mm  |
| Boja                                     | crveno   |
| Tvrdoća po Shoreu                        | D 52 +/-3  |
| Materijal - napomena                     | RoHS komfornost  |
| Material tubing                          | PE   |